

División de Seguridad Personal



RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA 3M<sup>MR</sup>



## La familia de respiradores 3M<sup>MR</sup> ofrece una amplia gama de opciones para ayudarte a tomar la mejor decisión.

No importa lo que requiera el trabajo o cuales sean tus necesidades, el respirador que usas es una decisión personal. Desde cumplimiento con las regulaciones, comodidad y conveniencia, hasta compatibilidad y ajuste, la familia de respiradores reutilizables 3M ofrece un amplio rango de respiradores reusables de media cara para ayudarte a elegir la mejor alternativa, porque creemos que el respirador que usas te debe gustar. Revisa nuestras piezas faciales, diseñadas para entregar un desempeño confiable, seguro y cómodo.



SERIE  
6000



SERIE  
7500



SERIE  
6500

SERIE

6000



confianza y buen valor

RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA DE  
3M<sup>MR</sup>

RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA **SERIE 6000**

**Confiable | Liviano | Buen Valor**

#### PIEZA FACIAL LIVIANA

- Suave y liviana hecha de elastómero termoplástico
- Arnés fácil de ajustar
- El material de la pieza facial reacciona con la temperatura corporal y se vuelve más cómodo mientras más se usa

#### CONFIABLE Y COMPATIBLE

- Protección confiable dada por una construcción firme y estable
- Disponible en versión Estándar o Drop-Down
- Arnés flexible y delgado
- Puntos de ajuste superior situados en la pieza facial para lograr mejor compatibilidad con otros elementos de protección

#### BUEN VALOR

- Compatible con sistema de conexión de bayoneta de cartuchos y filtros
- Reutilizable – Solo deseché los filtros o cartuchos cuando alcancen su capacidad



**6000DD**

Respirador Reutilizable de Media Cara de 3M<sup>MR</sup>  
Se muestra con  
Cartucho de Vapores  
Organicos 6001 de 3M<sup>MR</sup>

**6000**

Protección  
confiable y liviana  
a un buen valor.



NUEVA

SERIE

700059



comodidad y resistencia

RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA DE  
3M<sup>MR</sup>

RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA **SERIE 6500QL**

## Resistente | Cómodo | Bajo Perfil

### MECANISMO DE DROP-DOWN RÁPIDO

- Se coloca y quita fácilmente al entrar y salir de áreas contaminadas
- No requiere quitar el casco o visor del rostro para bajar o subir el respirador

### RESISTENTE

- Vida útil más extensa gracias al material de silicona
- Correas de larga duración de poliéster/spandex
- Conserva su forma en entornos de altas temperaturas

### CÓMODO

- Ofrece comodidad y estabilidad gracias a un sello de silicona suave pero firme
- Facilita la respiración y aumenta confort gracias al diseño único de la válvula Cool Flow™
- La cubierta de la válvula dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo

### DISEÑO SOBRE-MOLDEADO Y DE PERFIL BAJO

- Simplifica limpieza y mantenimiento con menor cantidad de piezas y hendiduras
- Avanzado diseño que brinda un campo visual amplio
- Mejor compatibilidad con máscaras de soldar/esmerilar



## 6500QL

Resistente y versátil, ideal para uso intermitente.

Su mecanismo de bajada – Quick Latch – facilita la colocación y retiro.



SERIE  
7500



máximo confort

RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA DE  
3M<sup>MR</sup>

RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA SERIE 7500

## Máximo Confort | Avanzada Tecnología

### MÁXIMO CONFORT

- Mayor sensación de suavidad dada por un suave sello facial de avanzado material de silicona
- Sistema de ajuste que permite reducir la tensión y puntos de presión en la cara para una comodidad insuperable
- La cubierta de la válvula dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo entregando comodidad seca y fresca

### AVANZADA TECNOLOGÍA

- Facilita la respiración y aumenta confort gracias al diseño único de la válvula Cool Flow™
- Ajuste y comodidad óptima dado por arnés ajustable de 3 posiciones
- Arnés de modo dual fácilmente permita usar el respirador de modo Estándar o Drop-Down
- Fácil verificación de prueba de ajuste de presión positiva
- Hecha de material de silicona suave y plásticos resistentes al calor

Se muestra con  
Cartucho de Vapores Orgánicos  
6001 y Filtro 5N11 de 3M<sup>MR</sup>



# 7500

Máximo confort y  
mayor facilidad  
para respirar.



## Serie 6500QL

Se muestra con

Cartucho de Vapores Orgánicos 6001 de 3M<sup>MR</sup>



## ATRIBUTOS



SERIE  
**6000** | CONFIABLE  
LIVIANO  
BUEN VALOR

NUEVO



SERIE  
**6500** | RESISTENTE  
CÓMODO  
BAJO PERFIL



SERIE  
**7500** | MÁXIMO CONFORT  
AVANZADA  
TECNOLOGÍA

Material Pieza Facial	Elastómero Termoplástico / Polipropileno	Silicona / Nylon	Silicona Avanzada y Soportes de Poliéster Termoplástico
Construcción de Pieza Facial	Cuerpo Único	Cuerpo Único Sobre-moldeado	Modular
Mecanismo de Bajada (Drop-Down)	Versión DD Disponible	Versión Traba Rápida Disponible	Convertible
Válvula Cool Flow™	No	Si / Silicona	Si / Silicona
Exhalación Hacia Abajo	No	Si	Si
Orificio Decantador de Sudor	No	Si	Si
Material Válvulas Inhalación	Poliisopreno	Poliisopreno	Silicona
Arnés Ajustable	No	Si	Si
Compatibilidad Cartuchos / Filtros 3M	Si	Si	Si
Compatibilidad con Suministro de Aire	Si	No*	Si
Perfil Bajo	Mejor	Mejor	Bueno
Tamaños Disponibles	P / M / G	P / M / G	P / M / G

\*La Serie 6500 no se encuentra aprobada actualmente para uso con líneas de aire.



## División de Seguridad Personal

3M México  
Av. Santa Fe 190  
Col. santa Fe  
01210 México, D.F.

### Para obtener más información

3msaludocupacional@mmm.com

Atención al Cliente:

5270 2255

Del Interior: 01 800 712 0646

3M y Cool Flow son marcas registradas de 3M Company. Utilizadas bajo licencia en Canadá. Por favor recicle. Impreso en EE. UU. © 3M 2013. Todos los derechos reservados.

70-0716-2636-3



## ADVERTENCIA

Este respirador contribuye a reducir la exposición a ciertos contaminantes transportados por el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario que se proporcionan como parte del empaque del producto. Siga todas las regulaciones locales. En los EE. UU. se debe implementar un programa de protección de las vías respiratorias por escrito que reúna los requisitos de OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 o con los requerimientos legales de cada jurisdicción, según sea apropiado. El uso incorrecto puede ocasionar enfermedad o la muerte. Para un uso correcto, lea las instrucciones del empaque, consulte a su supervisor, o llame al Servicio técnico de 3M OH&ESD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.